

HASCO

Ermöglichen mit System.

Seit über 50 Jahren –

Der Standard für effiziente Temperierung im Formenbau



Nur das patentierte HASCO Schlauchtüllenprofil bedeutet:

- große Abrisskräfte
- hohe Berstdrücke
- keine Schlauchbeschädigung

HASCO Temperiersystem

Das Original



Nippel	Dichtung		Ausführung		Benennung	System								Anwendung						
	keine	Standard	Hochtemperatur	Edelstahl		Außengewinde	Innengewinde	Tülle	HASCO			USA ZI		French FRA		Druck max. bar	Hochtemperatur	Reinraum		
									5	9	13	19	9,4	13,5	9				13	
Z81					Anschlussnippel															
Z810					Verschlussnippel															
Z811																				
Z819					Multi-Verschlussnippel															
Z8190					Verschlussnippel, leakagearm															
Z830					Übergangsnippel															
Z831					Anschlussnippel															
Z835					Blindnippel															
Z90					Verlängerungsnippel															
Z900																				
Z810550					Anschlussnippel															
Z810551																				
Z811551																				
Z900551					Verlängerungsnippel															

Temperaturbereich			keine Dichtung			Standard-Dichtung			Hochtemperatur-Dichtung		
Medium	min. °C	max. °C	Medium	min. °C	max. °C	Medium	min. °C	max. °C	Medium	min. °C	max. °C
Luft	-	250	Luft	5	200	Luft	20	220	Luft	20	220
Öl	-	250	Öl	5	200	Öl	20	220	Öl	20	220
Wasser	-	250	Wasser	5	150	Wasser	20	180	Wasser	20	180

Multikupplungen für die Systeme Standard, leakagearm, USA (ZI), French (FRA)



Das komplette HASCO Temperierprogramm finden Sie im HASCO Portal www.hasco.com



Kupplungen	Dichtung		Ausführung		Benennung	System								Anwendung						
	Standard	Hochtemperatur	Push-Lok	Edelstahl		Außengewinde	Innengewinde	Tülle	HASCO			USA ZI		French FRA		Druck max. bar	Hochtemperatur	Reinraum	Sicherheitsverriegelung	
									5	9	13	19	9,4	13,5	9					13
Z80					Schnellverschlusskupplung															
Z801					Schnellkupplung															
Z802					Übergangskupplung															
Z8021																				
Z803					Adapterkupplung															
Z804					Umlenkupplung															
Z805																				
Z8051																				
Z807					Schnellverschlusskupplung															
Z80700					Sicherheitskupplung															
Z80701																				
Z80800																				
Z80801																				
Z808					Schnellkupplung															
Z809					Multi-Verschlusskupplung															
Z8090					Schnellverschlusskupplung, leakagearm															
Z8091																				
Z82					Schnellverschlusskupplung															
Z825					Blindkupplung															
Z800550					Schnellverschlusskupplung															
Z800551																				
Z800650																				
Z801550					Schnellkupplung															
Z801551																				
Z801650																				



Tüllen / Schläuche	Dichtung		Ausführung		Benennung	System								Anwendung					
	keine	Push-Lok	Edelstahl	Gewinde		Tülle	HASCO			USA ZI		French FRA		Druck max. bar	Hochtemperatur	Reinraum	Sicherheitsverriegelung		
							5	9	13	19	9,4	13,5	9					13	
Z83					Stecktülle														
Z87					Schlauchtülle														
Z876																			
Z88					Schlauchtülle														
Z85					PVC-Schlauch, transparent, weiß, mit Gewebeeinlage														
Z850					PVC-Schlauch, transparent, blau, mit Gewebeeinlage														
Z851					PVC-Schlauch, transparent, rot, mit Gewebeeinlage														
Z852					NBR Schlauch														
Z8525					EPDM Schlauch														
Z853					Viton-Schlauch, mit Metallumflechtung														
Z854					PTFE-Schlauch, mit Metallumflechtung														
Z855					Metallschlauch, mit Metallumflechtung														
Z856/1					PTFE Glattschlauch														
Z856/2					PTFE Wellenschlauch														
Z8560					PFA Hochtemperaturschlauch														
Z8565					PTFE Wellenschlauch, Stahlflechtung, Polyestergerm														
Z858PL					Push-Lok Schlauch														
Z859PL					Push-Lok Schlauch														

Exklusiv von HASCO

