HASCO
hot runner

H1210/...

Verdrahtungsprüfgerät
Wiring test device
Testeur de câblage



Neu
New
Nouveau

Das neue handliche Verdrahtungsprüfgerät H1210/… ermöglicht die komfortable und schnelle Prüfung elektrischer Verbindungen in Heißkanalwerkzeugen.

Es erkennt direkt und eindeutig Heizungen, Thermofühler, Erdschlüsse sowie Defekte. Die aussagekräftige Fehleranzeige mit Interpretation wird grafisch und tabellarisch dargestellt.

Vorzugsweise kommt es zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung zum Einsatz sowie zur Fehlersuche bei der Werkzeugverdrahtung und der Qualitätsprüfung vor Produktionsbeginn.

The new handy wiring test device H1210/… offers convenient and efficient testing of electrical connections in hot runner moulds.

It reliably and unmistakably identifies heating elements, temperature sensors, ground faults, and other defects. Fault diagnostics are clearly displayed in both graphical and tabular formats, providing easy-to-understand interpretations.

In most cases this leads to preventative maintenance and repair on usage and troubleshooting with the mould wiring and the quality testing before the start of production.

Le nouveau testeur de câblage compact H1210/... permet un contrôle confortable et rapide des connexions électriques dans les systèmes à canaux chauds.

Il détecte de manière directe et claire les éléments suivants: résistances chauffantes, sondes thermiques, courts-circuits à la terre, ainsi que divers défauts éventuels. L'affichage des erreurs, clair et explicite, est présenté sous forme graphique et tabulaire avec interprétation.

Il est particulièrement adapté à la maintenance préventive et corrective, ainsi qu'à la détection de pannes dans le câblage des outils et au contrôle qualité avant le démarrage de la production.

Besondere Merkmale

- L7“ Touchscreen mit Farbdisplay
- Akkubetrieb (ca. 6h Laufzeit) – kein Netzanschluss erforderlich
- Export: .csv/.xlsx / Screenshot via USB
- Messergebnis in <5 Sekunden
- Software-Update via USB-Stick möglich
- Anpassbare Grenzwerte z.B. 16,5 Ω (Thermofühler), 20 Ω (Heizung)

Special Features

- L7“ touchscreen with colour display
- Battery operation (approx. 6h running time) – no mains connection necessary
- Export: .csv/.xlsx / Screenshot via USB
- Measuring result in < 5 seconds
- Software update via USB stick possible
- Adaptable threshold values e.g. 16.5 Ω (thermocouple), 20 Ω (heating)


Caractéristiques particulières

- Écran tactile 7“ avec affichage couleur
- Fonctionnement sur batterie (env. 6 h d'autonomie) – pas besoin de raccordement secteur
- Export des données : .csv / .xlsx / capture d'écran via USB
- Résultats de mesure en moins de 5 secondes
- Mise à jour logicielle possible via clé USB
- Seuils personnalisables par exemple: 16,5 Ω pour les sondes thermiques, 20 Ω pour les chauffages

H1210/...

Verdrahtungsprüfgerät
Wiring test device
Testeur de câblage





H1211/...

h1	b1	l1	n1	Nr./No.
69	205	222	24	H1210/24


H1211/...

Kabel für Verdrahtungsprüfgerät
Cable for Wiring Test Device
Câble pour testeur de câblage



H12270/... + H12290/...
H12280/... H12292/...

H1210/24



b1	l2	n1	n2	l1	Nr./No.
43	95	25	16	2000	H1211/25x16x2000
	120		24		24

© by HASCO Hasenclever GmbH + Co KG · Römerweg 4 · D-58513 Lüdenscheid · Tel. +49 2351 957-0 · info@hasco.com · www.hasco.com

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte überprüfen Sie stets sämtliche Angaben anhand unserer veröffentlichten Produktinformationen im Internet.
Subject to technical modifications. Please always check all the data against the product information we publish on the internet.
Sous réserve de modifications techniques. Veuillez toujours vérifier toutes les données au moyen de nos informations produits publiées sur Internet.